Garant

# Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B7 radiale destra, esecuzione lunga, ⌀ Codolo d1: 30mm

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 319066 30 |
| GTIN | 4067263237792 |
| Classe articolo | 31V |

## Descrizione

**Esecuzione:**
· **Temprato HRC 58 ±2.**
· **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
· **Con spruzzatori sferici.**
**Uso:**
Prevalentemente per lavorazioni esterne.
**Norma:**
**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425,** Blatt 2.

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| $l_1$ | 22 mm |
| $l_2$ | 40 mm |
| $h_6$ | 38 mm |
| ⌀ Codolo $d_1$ | 30 mm |
| $h_1$ | 20 mm |
| Codice a colori codolo VDI | VDI 30 |

| | |
|---|---|
| $h_5$ | 38 mm |
| $b_2$ | 65 mm |
| $b_1$ | 100 mm |
| Forma | B |
| Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |