Garant

SOMT 09T304 FR con rivestimento diamantato, HB7810, Modello: ALU

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215066 ALU
GTIN	4045197555748
Classe articolo	21B

Descrizione

Esecuzione:
Inserti estremamente robusti conformi norme misure ISO, sinterizzati di precisione. Notevole tenacia e resistenza all'usura grazie alla struttura a grana fine.
Nota:
Valori indicativi per a_e = 0,3×D / a_p max = 5 mm.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,13 mm
Modello	ALL.
Raggio di curvatura	0,4 mm
Spessore inserto E	3,97 mm
Codice ISO Inserto	SOMT 09T304 FR
Tipo	HB7810
Materiale da taglio	HM

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	780 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	780 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	780 m/min	N
Grafite, GFRP, CFRP	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		