Scheda tecnica

Garant

Portainserti con bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251009 32/16
GTIN	4045197654656
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 3
Misura inserto	16 mm
Lunghezza della testina L_1	32 mm
Staffa	259038 17
Vite per staffa	259021 3
Inserto adatto	KNUX 1604.. R/L
Ampiezza funzionale L_4	40 mm
Spina elastica	259046 3
Codice ISO portautensile	CKJNR/L 3232P16
Sottoplacchetta	259031 6
Dimensione codolo	32 mm
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no

Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Vite per elemento di fissaggio Modello 3	259021 3
Staffa di fissaggio Modello 17	259038 17
Set di molle10 pezzi Modello 3	259044 3
Sottoplacchetta Modello 6	259031 6
Molla Modello 3	259046 3
Bit di precisione per esagono,1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600