Portainserti con bloccaggio a staffa, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251008 25/16
GTIN	4045197650672
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 3
Lunghezza della testina L_1	32 mm
Misura inserto	16 mm
Dimensione codolo	25 mm
Inserto adatto	KNUX 1604.. R/L
Ampiezza funzionale L_4	32 mm
Vite per staffa	259021 3
Sottoplacchetta	259031 4
Staffa	259038 16
Spina elastica	259046 3
Codice ISO portautensile	CKJNR/L 2525M16
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	93 grado

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di molle10 pezzi Modello 3	259044 3
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Molla Modello 3	259046 3
Sottoplacchetta Modello 4	259031 4
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Bit di precisione per esagono,1/4 pollice E 6,3 Esagono 4 mm	674242 4
Vite per elemento di fissaggio Modello 3	259021 3
Staffa di fissaggio Modello 16	259038 16
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600