KOMET

Testina di foratura KOMET KUB Centron® Powerline, ∅ DC: 37mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	236651 37
GTIN	4047109227101
Classe articolo	24L

Descrizione

Esecuzione:
La punta forante guida l'utensile con precisione nel foro garantendo rettilineità nonché sicurezza di processo e stabilità massime per profondità di foratura fino a 9×D.
Possibilità di foratura su superfici piane senza foro pilota.
Testina di foratura senza pattini di guida e relativa regolazione.
Uso:
Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.
Con punta pilota n. art. 236659.
Con inserti n. art. 236520 – 236576.
Nota:
Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Vite per corpo base	239653 15IP
Dimensione punta pilota	50
Set di viti per inserti	239652 20IP (6,3 Nm)
Dimensione corpo base	33
Codice ISO Inserto	SOEX 120508
Numero taglienti Z	2

Serie	KUB Centron®
∅ Nominale D	37
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	Esecuzione di fori ciechi
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 20IP	239652 20IP
Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm	659874 50
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 1600 cNm	659906 1600
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 15IP	239653 15IP
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 1600 cNm	659957 1600