Garant

Barra alesatrice in acciaio, destra, ∅ Codolo / Misura inserto: 25/08mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251936 25/08
GTIN	4045197651419
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spina	259049 3
Sottoplacchetta	259031 41
Staffa di fissaggio	259038 12
∅ Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Spostamento centrale L_3	17 mm
Inserto adatto	WN.. 0804..
Misura inserto	8 mm
Codice ISO portautensile	A25R MWLNR/L08
Set di viti	259023 3
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	24 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
∅ Codolo D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì

Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Spina Modello 3	259049 3
Staffa di fissaggio Modello 12	259038 12
Sottoplacchetta Modello 41	259031 41
Set di viti10 pezzi Modello 3	259023 3
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500