Garant

Barra alesatrice in acciaio, sinistra, ∅ Codolo / Misura inserto: 25/16mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251417 25/16
GTIN	4045197656940
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di molle	259044 5
Inserto adatto	TN.. 1604..
Leva	259015 9
Spostamento centrale L_3	17 mm
Set spine elastiche	259047 3
Sottoplacchetta	259031 34
Misura inserto	16 mm
Codice ISO portautensile	A25R PTFNR/L 16
Vite per leva	259018 6
∅ Preforatura minimo D_{min}	32 mm
Lunghezza complessiva L	200 mm
Altezza di serraggio L_2	24 mm
Angolo di regolazione κ	90 grado
∅ Codolo D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite per leva Modello 6	259018 6
Leva Modello 9	259015 9
Set di spine elastiche10 pezzi Modello 3	259047 3
Bit di precisione per esagono,1/4 pollice E 6,3 Esagono 2,5 mm	674242 2,5
Set di molle10 pezzi Modello 5	259044 5
Sottoplacchetta Modello 34	259031 34
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500