Garant

Punta a inserti GARANT Power Drill codolo Weldon, 3×D, ∅ DC m7: 37mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	234005 37
GTIN	4045197696847
Classe articolo	21S

Descrizione

Esecuzione:
I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.
Tolleranza del foro: -0,1 / +0,3 mm
Descrizione:
Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.
Per:
Inserti SOGX 110509.
Nota:
Altre dimensioni intermedie con passo da 1/10 disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239700 15IP (2,8 Nm)
Numero taglienti Z	1
Codice ISO Inserto	SOGX 110509
Lunghezza utile L_1	111 mm
∅ Codolo D_s	40 mm
Lunghezza codolo L_s	68 mm
Serie	Power Drill
∅ Nominale D	37

Limite di regolazione massimo $V_{max.}$	0,25 mm
Sporgenza totale L_A	138 mm
Set di inserti per taglienti interni	HB6535
Set di inserti per taglienti interni	HB6640
Set di inserti per taglienti interni	HB630
Set di inserti per taglienti interni	HB6810
Profondità di foratura per punta a inserti fino a	3×D
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per foratura di centraggio
Utilizzo foro	limitatamente bombato
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Passaggio interno per LR	sì
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Punta a inserti

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 15IP	239700 15IP
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP