Garant

SOGX 100408, HB630, Modello: UNI

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	234078 UNI
GTIN	4045197697837
Classe articolo	21E

Descrizione

Per:
GARANT Power Drill n. art. 234000 – 234025.
Raccomandazioni:
Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l'avanzamento al 70%.
Avanzamento f: 0,07 - 0,2 mm/gir.

Descrizione tecnica

Modello	UNI
Serie	Power Drill
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Codice ISO Inserto	SOGX 100408
Tipo	HB630
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,07 - 0,2 mm/gir.
Tipo di prodotto	Inserto per foratura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	260 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	210 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo	170 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm²	limitatamente adatto	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	idoneo	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	limitatamente adatto	140 m/min	M
GG(G)	idoneo	140 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		