Garant

Disco abrasivo lamellare long life ZA conico (formato convenienza), Grana: 80

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5264 80
GTIN	4067263136842
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:
- **Corindone in zirconio (ZA) di qualità premium per la massima potenza abrasiva.**
- **Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello ideale di usura e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.**
- **Robusto platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.**
- **Per l'impiego universale su acciaio e INOX.**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.**

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la **massima durata**.
Come n. art. 565264.
Uso:
Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	inclinato
Grana	80
∅ Foro	22,23 mm
∅ Disco	115 mm

Contenuto	100
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	∅ 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	idonea		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

Accessori

Disco abrasivo lamellarelong life ZA conico Grana 80	565264 80