Scheda tecnica

Garant

Portainserti con doppio bloccaggio a staffa, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto: 25/12mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250017 25/12
GTIN	4045197649904
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Sottoplacchetta	259031 2
Inserto adatto	CN.. 1204..
Dimensione codolo	25 mm
Lunghezza della testina L_1	33 mm
Staffa, vite, molla	259035 2
Ampiezza funzionale L_4	32 mm
Vite per sottoplacchetta	259025 10
Codice ISO portautensile	DCLNR/L 2525M12
Misura inserto	12 mm
Lunghezza complessiva L	150 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Vite per sottoplacchetta Modello 10	259025 10
Unità staffe Modello 2	259035 2
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500