Trasformatore dimmerabile 230 V / 24 V 100 W

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081376
GTIN	2050001741264
Classe articolo	04E

Descrizione

Esecuzione:
Trasformatore dimmerabile 230 V AC / 24 V DC con potenza 100 W; classe di protezione IP67; per lampade per posti di lavoro n. art. 081350 a luminosità variabile. Dim. (Lungh.×Largh.×Prof.) 220×68×39 mm.
Funzione:
IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ∅ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.
IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 67
Con protezione Ex	no
Tipo di prodotto	Trasformatore