Portainserti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 32/12mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Dimensione codolo	32 mm
Misura inserto	12 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L_4	40 mm
Lunghezza della testina L_1	30 mm
Set spine elastiche	259047 2
Leva	259015 2
Set di molle	259044 2
Sottoplacchetta	259031 2
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 3232P12
Vite per leva	259018 2
Lunghezza complessiva L	170 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	95 grado

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di spine elastiche10 pezzi Modello 2	259047 2
Vite per leva Modello 2	259018 2
Leva Modello 2	259015 2
Set di molle10 pezzi Modello 2	259044 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2