Garant

Barra alesatrice in acciaio, destra, ∅ Codolo / Misura inserto: 32/12mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250036 32/12
GTIN	4045197650207
Classe articolo	21T

Descrizione

Esecuzione:
Barre alesatrici PCLNR 95° per inserti CN.

Descrizione tecnica

Set spine elastiche	259047 2
Set di molle	259044 2
Spostamento centrale L_3	22 mm
Inserto adatto	CN.. 1204..
Leva	259015 2
Misura inserto	12 mm
Vite per leva	259018 2
Codice ISO portautensile	A32S PCLNR/L12
∅ Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Sottoplacchetta	259031 2
Lunghezza complessiva L	250 mm
Altezza di serraggio L_2	31 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
∅ Codolo D_s	32 mm

Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di spine elastiche10 pezzi Modello 2	259047 2
Bit di precisione per esagono,1/4 pollice E 6,3 Esagono 2 mm	674242 2
Leva Modello 2	259015 2
Vite per leva Modello 2	259018 2
Set di molle10 pezzi Modello 2	259044 2
Sottoplacchetta Modello 2	259031 2
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500