Garant

Adattatore a 90°, cilindrico con LR esecuzione corta, Modello: 12

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	239740 12
GTIN	4045197596215
Classe articolo	23A

Descrizione

Esecuzione:
Esecuzione adatta per macchine a CN con codolo diritto per il montaggio su mandrini **idraulici** oppure **ad altissima precisione** per il massimo nella sicurezza di processo e nella precisione.
Nota:
Rispettare le dimensioni dell'attacco di portautensili e testine alesatrici. Ulteriori attacchi sono disponibili al n. art. 210550 – 210582 e n. art. 212000.
Codolo: DIN 6535 HA con h6
Per ∅ foro passante: 12,71 - 17,2 mm
Per ∅ foro cieco: 16,21 - 21,2 mm
Lunghezza complessiva L: 100 mm
Lunghezza utile L_1: 47 mm
∅ Codolo D_S h6: 16 mm
Coppia di serraggio consigliata: 10 Nm

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	47 mm
∅ Codolo D_S h6	16 mm
Per ∅ foro passante	12,71 - 17,2 mm
Per ∅ foro cieco	16,21 - 21,2 mm
Coppia di serraggio consigliata	10 Nm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Serie	TopCut

Passaggio interno per LR	sì
Codolo	DIN 6535 HA con h6
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari