Garant

Barra alesatrice HM, sinistra, ∅ Codolo / Misura inserto: 12/06mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260017 12/06
GTIN	4045197651907
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L_3	8 mm
Misura inserto	6 mm
∅ Preforatura minimo D_{min}	14 mm
Set di viti per inserti	269028 7
Inserto adatto	CC.. 0602..
Lunghezza della testina L_1	10 mm
Codice ISO portautensile	E12M SCLCR/L06
Lunghezza complessiva L	150 mm
Altezza di serraggio L_2	11,5 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
∅ Codolo D_s	12 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 7	269028 7
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500