KOMET

Inserto per gole KOMET® UniTurn®, destro, L2 = 40 mm, ∅ Dmin. / Larghezza gola b: 8/2mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	240174 8/2
GTIN	4047109072527
Classe articolo	24S

Descrizione

Esecuzione:
Materiale di taglio = BK 82.
A partire dalla Dimensione 5 con adduzione interna del lubrorefrigerante. Per i diametri più piccoli, l'adduzione del lubrorefrigerante avviene mediante il supporto.

Descrizione tecnica

Per fori a partire da ∅ D_{min}	8 mm
Larghezza gola w	2 mm
Portautensili adatto n. art. 240100	12/8; 16/8
∅ Codolo d	8 mm
a	7,7 mm
Profondità max gola t_{max}	2,5 mm
f	3,75 mm
Passaggio interno per LR	sì
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm^2	0,02 mm/gir,
Lunghezza utile	40 mm
Attributo del nome del prodotto	L_2 = 40 mm
Tipo di prodotto	Inserto di taglio per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	145 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	145 m/min	N
Alluminio > 10% Si	idoneo	130 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm²	idoneo	80 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm²	idoneo	70 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm²	idoneo	65 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm²	idoneo	55 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm²	idoneo	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm²	idoneo	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	idoneo	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	idoneo	25 m/min	S
GG(G)	idoneo	45 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice) ∅ Codolo d / ∅ Foro d1 12/8 mm	240100 12/8
Portautensili per tornitura KOMET UniTurn® per utilizzo fisso (senza barra alesatrice) ∅ Codolo d / ∅ Foro d1 16/8 mm	240100 16/8