Garant

Barra alesatrice in HMI, sinistra, Lunghezza sporgenza / Misura inserto: 85/ S5mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Classe articolo	21V

Descrizione tecnica

Inserto adatto	GPCT S5010.
Misura inserto	5 mm
Spostamento centrale L_3	6,4 mm
Codice ISO portautensile	E08K SGLPR/LS5
∅ Preforatura minimo D_{min}	10,72 mm
Set di viti per inserti	269028 6
Lunghezza complessiva L	125 mm
Altezza di serraggio L_2	7,49 mm
Angolo di regolazione κ	95 grado
∅ Codolo D_s	8 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	8×D
Materiale da taglio	HM
Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna

Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Set di viti per inserti Modello 6	269028 6
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX6	674248 TX6
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500