Garant

Mini barra alesatrice in acciaio, destra, Sporgenza totale L1 / Misura inserto d: 12/6mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270002 12/6
GTIN	4045197558688
Classe articolo	21V

Descrizione

Esecuzione:
- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

Descrizione tecnica

Vite inserto	279815 10
Misura inserto	06 mm
Lunghezza della testina L_1	12 mm
Lunghezza complessiva L	80 mm
Altezza di serraggio L_2	15,6 mm
∅ Codolo D_s	16 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite di bloccaggio Modello 10	279815 10
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500