Garant

Mini barra alesatrice in HMI, destra, Sporgenza totale L1 / Misura inserto d: 50/6mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	270006 50/6
GTIN	4045197560032
Classe articolo	21V

Descrizione

Esecuzione:
Codolo in metallo duro senza vibrazioni con testina in acciaio saldata e sede per inserti temprata.
- **Inserto di metallo duro avvitato frontalmente, trasmissione della forza ad accoppiamento geometrico attraverso dentatura frontale.**
- **Facile sostituzione degli inserti.**

Nota:
Solo per tornire e smussare!

Descrizione tecnica

Lunghezza della testina L_1	50 mm
Vite inserto	279815 10
Misura inserto	06 mm
Lunghezza complessiva L	115 mm
Altezza di serraggio L_2	11,5 mm
∅ Codolo D_s	12 mm
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite di bloccaggio Modello 10	279815 10
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500