Portainserti con bloccaggio a vite, destro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261106 20/11
GTIN	4045197655486
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Codice ISO portautensile	SVHBR/L 2020K11
Inserto adatto	VB.. 1103..
Dimensione codolo	20 mm
Misura inserto	11 mm
Ampiezza funzionale L_4	25 mm
Lunghezza della testina L_1	17 mm
Set di viti per inserti	269028 22
Lunghezza complessiva L	125 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	107,5 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500