Scheda tecnica

Garant

Portainserti con bloccaggio a vite, neutro, Dim. codolo / Misura inserto: 20/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261111 20/11
GTIN	4045197655844
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269028 22
Ampiezza funzionale L_4 portainserti neutri	10 mm
Misura inserto	11 mm
Inserto adatto	VB.. 1103..
Lunghezza complessiva L portainserti neutri	125 mm
Dimensione codolo	20 mm
Codice ISO portautensile	SVVBN 2020K11
Sporgenza totale L_1 portainserti neutri	32 mm
Norma	Norma interna
Tipo di impiego	neutro
Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	72,5 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)

Tipo di prodotto	Portainserti con bloccaggio a staffa

Accessori

Set di viti per inserti Modello 22	269028 22
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500