Garant

# Barra per filettare, destra, Sporgenza / Misura inserto L: 120/16mm

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 272171 120/16 |
| GTIN | 4045197430700 |
| Classe articolo | 21W |

## Descrizione

**Fornitura:**
**Con sottoplacchetta da 1,5°.**

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Spostamento centrale $L_3$ | 13,4 mm |
| Vite inserto | 279810 2 |
| Misura inserto | 16 mm |
| ∅ Preforatura minimo $D_{min}$ | 24 mm |
| Lunghezza complessiva L | 180 mm |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Sottoplacchetta da 1,5° | 272620 1,5 |
| Vite per sottoplacchetta | 279824 1 |
| ∅ Codolo $D_S$ | 20 mm |
| Larghezza del collo $L_4$ | 20 mm |
| Tipo di impiego | destra |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

## Accessori

| | |
|---|---|
| Vite di serraggio | 272500 |
| Vite per sottoplacchetta Modello 1 | 279824 1 |
| Vite di serraggio Modello 2 | 279810 2 |
| Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10 | 674248 TX10 |
| Sottoplacchetta per barre alesatrici Angolo d'inclinazione 1,5 grado | 272620 1,5 |
| Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |