Garant

Barra per filettare, destra, Sporgenza / Misura inserto L: 170/22mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Classe articolo	21W

Descrizione

Fornitura:
Con sottoplacchetta da 1,5°.

Descrizione tecnica

Vite inserto	279810 3
∅ Preforatura minimo D_{min}	39 mm
Spostamento centrale L_3	21,5 mm
Misura inserto	22 mm
Lunghezza complessiva L	250 mm
Passaggio interno per LR	sì
Sottoplacchetta da 1,5°	272626 1,5
Vite per sottoplacchetta	279824 2
∅ Codolo D_S	32 mm
Larghezza del collo L_4	32 mm
Tipo di impiego	destra
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 2	279824 2
Bit di precisione per viti Torx®,1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX20	674248 TX20
Vite di serraggio Modello 3	279810 3
Sottoplacchetta per barre alesatrici Angolo d'inclinazione 1,5 grado	272626 1,5
Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500