Garant

Portamaschi a cambio rapido, HSK-A 63, Campo filettatura: M6-20

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	334652 M6-20
GTIN	4045197488558
Classe articolo	31P

Descrizione

Esecuzione:
- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.
Uso:
- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:
Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.
Chiavi a bussola n. art. 309890.
Nota:
- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: DIN 69893
Compensazione lineare pressione: 10 mm
Compensazione lineare trazione: 12,5 mm
∅ esterno D: 60 mm
∅ interno D_1: 31 mm
Sporgenza totale Dim. A: 110 mm

Descrizione tecnica

∅ Interno D_1	31 mm
Campo filettatura	M6 – M20
∅ Esterno D	60 mm
Compensazione lineare pressione	10 mm
Sporgenza totale Dim. A	110 mm
Compensazione lineare trazione	12,5 mm
Adattatore	HSK-A 63
Norma attacco	ISO 12164-1
Norma attacco	DIN 69893
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura

Accessori

Prolunga base con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 6 mm	335647 6
Set di 9 bussole a innesto rapido senza frizione	335470
Prolunga base con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 8 mm	335647 8
Bussola a innesto rapido con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 12 mm	335620 12
Bussola a innesto rapido senza frizione ∅ Codolo maschi a filettare 11 mm	335430 11
Bussola a innesto rapido senza frizione ∅ Codolo maschi a filettare 6 mm	335430 6
Bussola a innesto rapido con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 11 mm	335620 11
Prolunga base con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 10 mm	335647 10
Bussola a innesto rapido senza frizione ∅ Codolo maschi a filettare 7 mm	335430 7

Bussola a innesto rapido senza frizione ∅ Codolo maschi a filettare 9 mm	335430 9
Bussola a innesto rapido con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 14 mm	335620 14
Prolunga base con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 11 mm	335647 11
Prolunga base con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 9 mm	335647 9
Tubo per lubrorefrigerante HSK Per HSK 63	309880 63
Bussola a innesto rapido senza frizione ∅ Codolo maschi a filettare 16 mm	335430 16
Bussola a innesto rapido senza frizione ∅ Codolo maschi a filettare 12 mm	335430 12
Bussola a innesto rapido con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 9 mm	335620 9
Prolunga base con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 14 mm	335647 14
Bussola a innesto rapido senza frizione ∅ Codolo maschi a filettare 14 mm	335430 14
Prolunga base con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 12 mm	335647 12
Prolunga base con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 16 mm	335647 16
Bussola a innesto rapido con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 8 mm	335620 8
Bussola a innesto rapido con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 7 mm	335620 7
Bussola a innesto rapido con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 10 mm	335620 10
Bussola a innesto rapido con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 6 mm	335620 6
Prolunga base con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 7 mm	335647 7
Bussola a innesto rapido con frizione ∅ Codolo maschi a filettare 16 mm	335620 16

Bussola a innesto rapido senza frizione ∅ Codolo maschi a filettare 10 mm	335430 10
Bussola a innesto rapido senza frizione ∅ Codolo maschi a filettare 8 mm	335430 8