# Olio da taglio ad alte prestazioni senza cloro Alpha 93, Contenuto: 20l

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 084210 20 |
| GTIN | 2050000971884 |
| Classe articolo | 08J |

## Descrizione

**Esecuzione:**
Olio da taglio per le applicazioni più difficili. Si può miscelare con normale olio da taglio minerale (non con olio idrosolubile).
Applicazione mediante pennello, bomboletta spray, spruzzatore o dispositivo di lubrificazione.
**Vantaggi:**
Migliora **le condizioni dell'utensile, le prestazioni di taglio** e **la qualità della finitura superficiale. Senza cloro –** senza esalazioni nocive, **ecologica.**
**Uso:**
Impiego universale per **tutti i lavori ad asportazione di truciolo** (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i **materiali di difficile lavorazione** come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per **metalli non ferrosi.**
Essendo privo di olio minerale, è adatto **anche per lubrificazione minima**.

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Viscosità cinematica | 30 $mm^2/s$ |
| Esecuzione | Tanica |

| | |
|---|---|
| Punto di infiammabilità | > 180 °C |
| Colore | ambra |
| Temperatura di immagazzinamento | 5 - 40 °C |
| Contenuto | 20 l |
| Tipo di prodotto | Olio da taglio / olio per rettifica |