HOLEX

Set di parallele temprate (9 coppie orizzontali)

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	366751
GTIN	4045197559371
Classe articolo	32D

Descrizione

Esecuzione:
Rettifica a coppie, durezza 60 HRC.
Precisione: tolleranza altezza ±0,01 mm; tolleranza larghezza ±0,02 mm.
Uso:
Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.
Numero listelli: 9 paio
Larghezza: 4 mm
Altezza: 34 mm
Altezza: 26 mm
Altezza: 38 mm
Altezza: 30 mm

Descrizione tecnica

Larghezza	4 mm
Altezza	34 mm
Altezza	26 mm

Altezza	38 mm
Altezza	30 mm
Altezza	14 mm
Altezza	10 mm
Altezza	18 mm
Altezza	42 mm
Altezza	22 mm
Lunghezza	160 mm
Numero listelli	9 paio
Tipo di prodotto	Parallele temprate

Accessori

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366751 Dim. 160×4 Larghezza 10 mm	366760 10
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366751 Dim. 160×4 Larghezza 14 mm	366760 14
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366751 Dim. 160×4 Larghezza 18 mm	366760 18
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366751 Dim. 160×4 Larghezza 22 mm	366760 22
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366751 Dim. 160×4 Larghezza 26 mm	366760 26
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366751 Dim. 160×4 Larghezza 30 mm	366760 30
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366751 Dim. 160×4 Larghezza 34 mm	366760 34
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366751 Dim. 160×4 Larghezza 38 mm	366760 38
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366751 Dim. 160×4 Larghezza 42 mm	366760 42