HOLEX

Set di parallele temprate (8 coppie orizzontali)

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	366752
GTIN	4045197559388
Classe articolo	32D

Descrizione

Esecuzione:
Rettifica a coppie, durezza 60 HRC.
Precisione: tolleranza altezza ±0,01 mm; tolleranza larghezza ±0,02 mm.
Uso:
Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.
Numero listelli: 8 paio
Larghezza: 8 mm
Altezza: 12 mm
Altezza: 36 mm
Altezza: 25 mm
Altezza: 28 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza	160 mm
Larghezza	8 mm
Altezza	12 mm
Altezza	36 mm

Altezza	25 mm
Altezza	28 mm
Altezza	38 mm
Altezza	32 mm
Altezza	17 mm
Altezza	22 mm
Numero listelli	8 paio
Tipo di prodotto	Parallele temprate

Accessori

Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366752 Dim. 160×8 Larghezza 12 mm	366765 12
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366752 Dim. 160×8 Larghezza 17 mm	366765 17
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366752 Dim. 160×8 Larghezza 22 mm	366765 22
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366752 Dim. 160×8 Larghezza 25 mm	366765 25
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366752 Dim. 160×8 Larghezza 28 mm	366765 28
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366752 Dim. 160×8 Larghezza 32 mm	366765 32
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366752 Dim. 160×8 Larghezza 36 mm	366765 36
Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366752 Dim. 160×8 Larghezza 38 mm	366765 38