Mahr

Comparatore a leva, lunghezza asta tastatrice 14,5 mm, Intervallo di misurazione per direzione / ∅ Cassa: 0,4/29mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	436401 0,4/29
GTIN	4059192013233
Classe articolo	43A

Descrizione

Esecuzione:
Tastatori a leva di alta precisione con meccanismo montato su rubini in esecuzione robusta e funzionale. Il corpo e i prismi a coda di rondine sono realizzati in un pezzo unico, assicurando la massima rigidità. Protetto contro la corrosione grazie alla cromatura opaca della cassa.
Con lettura 1/100 e tastatore laterale. Punta di contatto con movimento orizzontale verso il quadrante.
Mahr – Strumento di misura montato su rubini con sfera di misura in HM. Supporto dell'asta tastatrice in forcella monoblocco, particolare precisione di allineamento; amagnetico.
Uso:
Per la verificadegli alesaggi di precisione per controllare l'errore rispetto alla misura nominale nei controlli di rotazione concentrica, nelle misurazioni di interni, nei controlli di parallelismo e di planarità e per l'allineamento di pezzi.
Fornitura:
Incluso codolo di serraggio ∅ 8 mm.
Accessori speciali:
Supporto quadro n. art. 436510, supporto di centraggio n. art. 436512, supporto articolato portacomparatori n. art. 359680.
Ricambi:

Punta tastatrice di ricambio con sfera in HM o di rubino disponibile su richiesta.
Nota:
Informazioni supplementari DIN 2270: Risoluzione 0,01 – errore ammesso 10 µm, errore ammesso totale 13 µm, errore di inversione 3 µm.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 mm
∅ Alloggiamento	29 mm
Forza di misura	0,25 N
Intervallo di misurazione per direzione	0,4/29 mm
Movimento tastatore	2×110 grado
∅ Codolo di serraggio h6	8 mm
Lunghezza tastatore	14,5 mm
∅ Sfera di misura	2 mm
Norma	DIN 2270
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C5
Tipo di prodotto	Comparatore a leva

Servizi

Certificato DAkkSComparatore a leva Modello ANALOG	023340 ANALOG
Rapporto di taraturaComparatore a leva Modello ANALOG	023330 ANALOG

Accessori

Lente di ricambio per comparatore a leva ∅ Esterno 30 mm	436328 30
Supporto snodato Raggio d'azione 120 mm	359680 120
Supporto di centraggio Modello	436512
Stelo per comparatore a leva ∅ Codolo h6 4 mm	436311 4
Stelo per comparatore a leva ∅ Codolo h6 8 mm	436311 8

Supporto quadro per tastatore piccolo	436510