HOLEX

Supporto portalame per seghe, Per lama di ∅ d1: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	345510 20
GTIN	4045197698735
Classe articolo	32X

Descrizione

Esecuzione:
In acciaio bonificato, ∅ esterno e interno rettificato, esecuzione del codolo a norma DIN 1835 B. Precisione di rotazione concentrica 0,01 mm. **Attacco tramite mandrino portafrese con ∅ di foro (d_3) 20 o 25 mm.**
Uso:
Per l'alloggiamento di lame per seghe n. art. 175000 – 179820 con ∅ (d_1) da 20 – 100 mm e spessori di lama da 0,2 – 6 mm.
Fornitura:
Supporto, vite di serraggio e anello intermedio.

Descrizione tecnica

∅ d_2	5 mm
∅ d_4	10 mm
Per lama di ∅ d_1	20 mm
Lunghezza L	90 mm
A	40 mm
∅ d_3	20 mm
Tipo di prodotto	Supporto portalame per seghe

Accessori

Vite di ricambioper supporto portalame per seghe Per lama di ∅ d1 20 mm	345566 20
Disco di ricambioper supporto portalame per seghe Per lama di ∅ d1 20 mm	345561 20