HOLEX

Calibro a corsoio digitale con becchi di misura, Intervallo di misurazione: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	415611 300
GTIN	4045197301444
Classe articolo	42A

Descrizione

Esecuzione:
Lettura diretta su ampio display. **Dotato di robusta cassa metallica.**
Fornitura:
Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. LR44.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 300 mm
Lunghezza dei becchi	90 mm
∅ Misura aggiuntiva interna	10 mm
Risoluzione	mm / pollici
Taratura	A1
Lettura	0,0005 pollici
Lettura	0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 LR44
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,04 mm

Norma	ISO 13385
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temprate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm	021010 300
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm	021000 300

Accessori

Vite per base per asta di profondità	412230
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria LR44	081560 LR44