HOLEX

Strumento di centraggio con comparatore fisso

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	359585
GTIN	4045197606440
Classe articolo	32B

Descrizione

Esecuzione:
Robusta cassa in metallo adatta per officine con ∅ comparatore di 42 mm (suddivisione scala 0,005 mm). Asta di supporto montabile a destra e a sinistra. Strumento di centraggio per impiego orizzontale e verticale. Altezza complessiva senza tastatore 140 mm. Numero di giri consigliato ca. 50 – 100 giri/min. Area di lavoro fino a 300 mm. Precisione di centratura 0,02 mm.
Uso:
Centraggio di fori e alberi.
Fornitura:
Strumento di centraggio inclusa asta di supporto e magnete di supporto con cordone di connessione
cad. 1 inserto tastatore per interni:
50 mm per ∅ 3,5 mm – 100 mm
100 mm per ∅ 50 mm – 200 mm
150 mm per ∅ 50 mm – 300 mm
cad. 1 punta tastatrice per esterni curva:
50 mm per ∅ 0,0 mm – 100 mm
100 mm per ∅ 0,0 mm – 200 mm
150 mm per ∅ 0,0 mm – 300 mm
1 punta tastatrice per esterni curva (punta tastatrice centrale)
Campo di impiego ∅ interni: 3,5 - 300 mm
Campo di impiego ∅ esterni: 0 - 300 mm

Lunghezza senza gambo e tastatore: 118 mm
Numero di giri massimo dello stelo: 50 - 100 min^{-1}
Campo di misurazione: 3 mm

Descrizione tecnica

Numero di giri massimo dello stelo	50 - 100 min^{-1}
Lunghezza senza gambo e tastatore	118 mm
Campo di misurazione	3 mm
Campo di impiego ∅ interni	3,5 - 300 mm
Campo di impiego ∅ esterni	0 - 300 mm
Tipo di prodotto	Strumento di centraggio

Accessori

Punta tastatrice per interni Modello 3	359587 3
Punta tastatrice per esterni Modello 2	359589 2
Supporti magnetici	359593
Punta tastatrice per esterni Modello 3	359589 3
Asta di supporto	359592
Punta tastatrice per esterni Modello 1	359589 1
Punta tastatrice per interni Modello 2	359587 2
Contropunta molleggiata	359590
Punta tastatrice per interni Modello 1	359587 1