MARUI-KEIKI

Goniometro digitale di precisione, Lunghezza riga: 180mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	454005 180
GTIN	4045197294661
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:
Per misurare con facilità gli angoli dei pezzi. Utilizzabile con calibri a corsoio o altimetri. Montaggio facile sui calibri a corsoio tramite due viti di bloccaggio. Il supporto quadro consente l'impiego su truschini per il controllo di altezze e tracciatura.
Fornitura:
Inclusi supporto quadro per il fissaggio a misuratori di altezze, 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Descrizione tecnica

Lunghezza riga	180 mm
Risoluzione	1 Minuto oppure 0,01°
Limite di errore	± 5 minuto d'angolo
Peso	150 g
Lunghezza del corsoio	35 mm
Intervallo di misurazione	180 grado
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032

Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	F4
Tipo di prodotto	Goniometro

Servizi

Rapporto di taraturaGoniometri universali Modello UNI	025710 UNI

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3