HOLEX

Micrometro, Intervallo di misurazione: 0-25mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	423010 0-25
GTIN	4045197204066
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:
Con incudine sferica per misurare lo spessore delle pareti dei tubi e di altri elementi curvi. Stelo con superficie di contatto in HM, incudine di ∅ 8 mm temprata. Arco con rivestimento isolante, bloccaggio a levetta dello stelo e frizione ad alta sensibilità nel tamburo.

Descrizione tecnica

Scala tamburo graduato	1/50 mm
∅ Stelo	6,5 mm
Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Passo vite angolare	0,5 mm
Lettura	0,01 mm
Taratura	B1
Norma	DIN 863
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Micrometro

Servizi

Certificato DAkkSMicrometro senza asta di regolazione campo di misura massimo 100 mm	022010 100
Rapporto di taraturaMicrometro senza asta di regolazione Campo di misura massima 25 mm	022000 25