HOLEX

Micrometro con comparatore e leva tastatrice, Intervallo di misurazione: 0-25mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	422510 0-25
GTIN	4045197203991
Classe articolo	42B

Descrizione

Esecuzione:
Stelo interamente temprato e rettificato.
Superfici di contatto in metallo duro finemente lappate.
Stelo e prisma in acciaio inossidabile.
Guida dell'arco e dello stelo in blocco unico.
Tasto di sollevamento dell'incudine per misure ripetute.
Azzerabile mediante vite di regolazione.
Tacche di tolleranza per misure passa/non passa.
Con rivestimento isolante. Leva per bloccaggio stelo.
Testo didascalie:
Lettura valori in 1/1000 mm.
Tasto per ritrarre l'incudine.
Precisione:
Comparatore ad alta sensibilità 1 µm – leva tastatrice 3 µm.
Fornitura:
Inclusa chiave di regolazione.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità	±0,045 mm
Corsa leva tastatrice	0,01 mm
Risoluzione comparatore ad alta sensibilità	0,001 mm

Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Profondità arco	18 mm
Norma	DIN 863
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B9
Tipo di prodotto	Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice

Servizi

Rapporto di taraturaMicrometri con comparatore e leva tastatrice Campo di misura massima 25 mm	022100 25