Mitutoyo

Calibro a corsoio digitale con sistema AOS e asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412637 150
GTIN	4946368667775
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:
Il risultato della misurazione è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico **AOS (Advanced Onsite Sensor)** offre maggiore protezione contro acqua e polvere.

- **Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.**
- **Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20.000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.**

Fornitura:
Incl. 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.
Accessori speciali:
Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.

Descrizione tecnica

Asta di profondità	sì
Altezza cifre display LCD	9 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Taratura	A1
Norma	ISO 13385
Durata batterie	20000 h

Asta di profondità	∅ 1,9
Lettura	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	±0,02 mm
Metodo di misura dello strumento di misura	procedimento induttivo elettromagnetico
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200
Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120
Coperchio vano batterie Tipo B	412239 B