TESA

Calibro con comparatore, Modello: 150/02

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:
Scala cromata opaca. Con protezione antiurto e cremagliera protetta. Comparatore di precisione con quadrante orientabile mediante vite di fissaggio.
Asta di profondità particolarmente sottile. Risoluzione: 1 mm sull'asta, 2/100 mm sul comparatore.
Accessori speciali:
Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Taratura	A1
Giro della lancetta	2 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Unità di lettura (comparatore)	0,02 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	angolare, 3,6×1,7
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprate

Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro con comparatore

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200