PB SWISS TOOLS

Set di giraviti esagonali per elettronica ESD, Numero di giraviti: 6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627499 6
GTIN	7610733268740
Classe articolo	63D

Descrizione

Esecuzione:
Impugnatura ergonomica in multicomponente con **cappuccio ruotabile** (con impronta per impiego sulla punta dell'indice nei lavori di precisione). **Zona di torsione** a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido e **zona di forza** per la trasmissione di momenti torcenti elevati.
Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Massima precisione dimensionale delle lame. Superficie nichelata e cromata.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, **indicata per ESD**.
Uso:
Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell'elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.
Fornitura:
Incluso pratico espositore / supporto a muro.
Fornitura:
Cad. 1 giravite per elettronica n. art. 627495: Dim. 0,89; 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3

Descrizione tecnica

Numero di giraviti	6

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Cappuccio girevole	sì
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Giravite esagonale per elettronicaESD Esagono 2 mm	627495 2
Giravite esagonale per elettronicaESD Esagono 1,5 mm	627495 1,5
Giravite esagonale per elettronicaESD Esagono 2,5 mm	627495 2,5
Giravite esagonale per elettronicaESD Esagono 3 mm	627495 3
Giravite esagonale per elettronicaESD Esagono 0,89 mm	627495 0,89
Giravite esagonale per elettronicaESD Esagono 1,27 mm	627495 1,27