Peddinghaus

Cesoia manuale a leva per lamiere, Modello: 4/300

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	769936 4/300
GTIN	2050001931757
Classe articolo	76L

Descrizione

Esecuzione:
Corpo delle cesoie robusto in acciaio bonificato. Slitta utensile oscillante senza gioco (solo minime perdite per attrito), lama in acciaio speciale per utensili, temprata e rettificata. Leva con molla di compensazione del peso come protezione contro gli infortuni; perni regolabili. Tutti i modelli con premilastra a regolazione continua.
Con trasmissione a leva articolata. Taglia lamiere e tondino d'acciaio.
Verniciatura:
Rosso mattone.
Nota:
Per lama superiore di ricambio n. art. 769938 e lama inferiore di ricambio n. art. 769939 vedi elenco ricambi.
Per lama superiore di ricambio n. art. 769938 e lama inferiore di ricambio n. art. 769939 vedi elenco ricambi.

Descrizione tecnica

Lunghezza lama sopra	355 mm
Peso	30 kg

Prestazione di taglio spessore lamiera	fino a 4 mm
Capacità di taglio acciaio tondo di ∅	fino a 13 mm
Lunghezza lama inferiore	300 mm
Modello	4/300
Tipo di prodotto	Pinza tagliente

Accessori

lama(lama inferiore) Per modello 4/300	769939 4/300
lama(lama superiore) Per modello 4/300	769938 4/300