BOSCH

Trapano avvitatore a percussione a batteria ProCORE, Modello: GSB1885C

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	070106 GSB1885C
GTIN	3165140867030
Classe articolo	03B

Descrizione

Esecuzione:
Trapano avvitatore a percussione a batteria Bosch per avvitare, forare e foratura a percussione.

- **L'Electronic Cell Protection (ECP) protegge la batteria dal surriscaldamento e dallo scaricamento completo.**
- **L'Electronic Motor Protection (EMP) protegge il motore dal sovraccarico.**
- **Disattivazione della coppia meccanica a più fasi.**
- **Pratica clip da cintura (non 070104).**
- **Luce a LED integrata, indicazione dello stato di carica della batteria.**
- **Mandrino autoserrante.**

Con **motore EC senza spazzole.**
KickBackControl con spegnimento automatico in caso di blocco ed esclusivo accoppiamento di precisione. Struttura compatta, lunghezza della testina molto corta (solo 184 mm) per offrire la massima praticità d'uso (Dim. GSB1860PC), ottima quindi per svolgere lavori in punti stretti. Possibilità di allestimento successivo con Connectivity Modul.
Fornitura:
Inclusi 2× batterie agli ioni di litio da 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie e L-BOXX.
Nota:
Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 e succ. e 073866 e succ.
Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto: GSB 18V-85C
Capacità batteria: 5 A·h
Tensione batteria: 18 V
Struttura del motore: Motore senza spazzole
Coppia max. morbido: 47 N·m
Coppia max. duro: 85 N·m

Descrizione tecnica

Coppia max. morbido	47 N·m
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Struttura del motore	Motore senza spazzole
Utilizzo tipico	Strong
Denominazione originale prodotto	GSB 18V-85C
Coppia max. duro	85 N·m
Vibrazione massima a norma EN con funzione a percussione	8 m/s^2
batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Peso	2,2 kg
Capacità batteria	5 A·h
Tensione batteria	18 V
Vibrazione massima a norma EN senza funzione a percussione	2,5 m/s^2
∅ max. punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero max. giri 2 velocità	2100 min^{-1}
∅ max. punta elicoidale per legno	82 mm
∅ max. punta elicoidale per calcestruzzo	13 mm
Numero max. giri 1 velocità	0 - 480 min^{-1}

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V	073854 B18
Caricabatterie Modello 1880CV	073866 1880CV
Starter-Set Wireless Charging Modello GAL1830W	073862 GAL1830W