Trapano manuale per carotare, Modello: 72710361

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	075130 72710361
GTIN	4014586876023
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:
Sistema di punte a carotare in metallo a 2 velocità a conduzione manuale per un aumento della produttività fino a 6 volte più rapido per i carotaggi.
· **Numero di giri regolabile elettronicamente in continuo.**
· **Attacco punta QuickIN PLUS.**
· **Rotazione destra/sinistra.**
· **Lavori sicuri grazie al limitatore di coppia a frizione.**
· **Foratura con sega a tazza in HM in acciaio fino a 80 mm.**
· **Foratura con punta a carotare in HM in acciaio / alluminio fino a 25 / 30 mm.**
· **Attacco punta QuickIN PLUS senza utensili.**
Vantaggi:
Sistema di punte a carotare in metallo a 2 velocità.
Fornitura:
Inclusi mandrino autoserrante ∅ 3 - 16 mm, impugnatura supplementare, punta da centro, spray da taglio e valigetta portautensili.
Nota:
Per le punte a carotare in HM idonee vedi al n. art. 075132.
Punte a carotare in HM con rivestimento TiAlN, seghe a tazza in HM e seghe a tazza in HM per tubi, disponibili su richiesta.
Imballaggio: Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto: KBH 25-2U
Potenza assorbita: 1200 W
Campo numero di giri velocità 1: 0 - 520 min^{-1}

Campo numero di giri velocità 2: 0 - 1600 min^{-1}
∅ perforazione max. in acciaio: 25 mm
Portautensile forma: QuickIN PLUS

Descrizione tecnica

Portautensile forma	QuickIN PLUS
Denominazione originale prodotto	KBH 25-2U
Potenza assorbita	1200 W
Campo numero di giri velocità 2	0 - 1600 min^{-1}
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s^2
∅ perforazione max. in acciaio	25 mm
Campo numero di giri velocità 1	0 - 520 min^{-1}
Peso	3,4 kg
Particolarità	Per situazioni di lavoro limitate
Alimentazione	Alimentazione di rete
adatto per materiale	Acciaio
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica

Accessori

Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro 22 mm	075132 22
Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro 16 mm	075132 16
Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro 19 mm	075132 19
Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro Z/5 mm	075132 Z/5
Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro Z/1 mm	075132 Z/1
Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro 14 mm	075132 14
Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro 23 mm	075132 23
Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro 15 mm	075132 15

Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro 21 mm	075132 21
Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro 17 mm	075132 17
Punte da centro	075133
Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro 25 mm	075132 25
Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro 18 mm	075132 18
Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro 24 mm	075132 24
Punta a carotare in HM per KBH25 – 2U ∅ foro 20 mm	075132 20