BOSCH

Disco diamantato per troncatura, ∅ Disco: 76mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563417 76
GTIN	3165140820110
Classe articolo	54B

Descrizione

Esecuzione:
Dischi per troncatura sottili specifici per punti stretti.
Bordo tagliente diamantato chiuso, sinterizzato. Taglio pulito.
Uso:
Per la troncatura di grès ceramico, piastrelle e marmo.
Materiale:
Ottimo per: piastrelle in grès, marmo, piastrelle.
Per :
Mini-smerigliatrice n. art. 077100 o **levigatrice diritta** con mandrino portapezzi n. art. 563070.
Velocità periferica max.: 80 m/s
∅ foro: 10 mm
Larghezza disco: 1,9 mm
∅ foro: 10 mm

Descrizione tecnica

Larghezza disco	1,9 mm
∅ disco	76 mm

∅ foro	10 mm
Numero max. giri	20150 min^{-1}
Per spessori materiale	5,7 mm
Materiale abrasivo	diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
ottimizzato per il materiale	Pietra
Descrizione della forma	diritto
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Macchina di propulsione	Smerigliatrici diritte
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica max.	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Pietra	idoneo		