Garant

Carrello per officina telescopico, Numero di vaschette: 3

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	914500 3
GTIN	4045197892058
Classe articolo	9GT

Descrizione

Esecuzione:
Il carrello telescopico portautensili possiede una solida struttura d'acciaio in lamiera stampata con spaziosa vasca inferiore, 2 vaschette e coperchio con sponda di contenimento e rivestimento in X-ABS su tutti i lati. **Due tubi telescopici con molla a gas a scomparsa (20 kg di forza elastica ciascuno)** facilitano l'apertura e la chiusura del carrello. Durante la chiusura i tubi telescopici scorrono l'uno dentro l'altro: a carrello chiuso nessuna parte sporge. Con maniglia estensibile per spingere e trascinare il carrello.
Chiusura centralizzata mediante **serratura a cilindro**. Ruote montate su cuscinetti a rulli (2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, 2 ruote fisse).
Fornitura:
Inclusi divisori. 6 listelli di separazione da 365 mm, 1 listello di separazione da 435 mm, 1 listello di separazione per vasca inferiore.
Verniciatura:
Bicolore **termoverniciata**, argento con antracite RAL 7016.

Descrizione tecnica

Altezza aperto	935 mm

Larghezza utile vaschetta	435 mm
Profondità utile vaschetta	330 mm
Portata per coperchio/vaschetta	20 kg
Portata della vasca inferiore	40 kg
Altezza chiuso	520 mm
Peso	24,4 kg
Profondità	365 mm
Larghezza	670 mm
Numero di conche	3
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Carrelli portautensili per officina

Accessori

Guida per la serratura 225-010-43 senza inserto a bussola	914208