Schölly

Sonda FlexiScope 2 e 3 per impugnatura della telecamera, visione laterale, ∅ 1,6 mm, Lunghezza sonda: 150mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492886 150
GTIN	2050001957115
Classe articolo	49C

Descrizione

Per :
FlexiVision 100 con impugnatura della telecamera FlexiScope 3 n. art. 492864.
Accessori speciali:
Tubi di protezione su richiesta.
Linea di mira: 90 grado
Angolo di apertura dell'immagine: 75 grado

Descrizione tecnica

Lunghezza sonda	150 mm
Angolo di apertura dell'immagine	75 grado
Linea di mira	90 grado
∅ Sonda	1,6 mm
Attributo del nome del prodotto	∅ 1,6 mm
Tipo di prodotto	Sonda

Accessori

Micro-endoscopio rigido Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 95 mm	492746 95
Endoscopio rigido Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 145 mm	492734 145
Micro-endoscopio rigido Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 185 mm	492746 185
Micro-endoscopio flessibile Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 500 mm	492758 500
Endoscopio rigido Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 355 mm	492738 355
Micro-endoscopio flessibile Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 500 mm	492756 500
Endoscopio rigido Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 250 mm	492736 250
Endoscopio rigido Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 250 mm	492738 250
Fonte di luce fredda a LED Modello FX4000	492860 FX4000
Endoscopio rigido Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 355 mm	492736 355
Micro-endoscopio rigido Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 160 mm	492744 160
Micro-endoscopio rigido Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 95 mm	492744 95
Fonte di luce a LED	492846
Endoscopio rigido Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 270 mm	492734 270
Micro-endoscopio flessibile Lunghezza di lavoro (senza obiettivo) 500 mm	492754 500