HOLEX

# Bussola IMPACT con attacco esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, con magnete a molla, Apertura: 10mm

## Dati di ordinazione

| | |
|---|---|
| Numero d'ordine | 650052 10 |
| GTIN | 4045197214614 |
| Classe articolo | 62D |

## Descrizione

**Esecuzione:**
Forma robusta appositamente progettata per l'uso con avvitatori elettrici o pneumatici a percussione. Con foro trasversale e scanalatura anulare per il fissaggio. Quadro interno secondo DIN 3121. Con profilo che non danneggia viti e dadi simile a quello **AS-Drive**.
**Vantaggi:**
Un magnete a molla blocca la vite, assicurando al contempo una perfetta presa della testa della vite. Una vite o un dado svitati possono essere rimossi con facilità grazie alla molla.
**Norma:**
**DIN 3129**
**Materiale:**
Acciaio al cromo-molibdeno, superficie brunita.

## Descrizione tecnica

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Apertura | 10 mm |
| ∅ Lato uscita | 15 mm |
| Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici |
| Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca esagonale |
| Per impiego su macchine | sì |
| Tipo di prodotto | Bussola |