Garant

Set di svasatori conici di precisione, esecuzine lunga, n. art. 150377 in cassetta 90°, TiAlN, Numero svasatori: 6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150375 6
GTIN	4045197912220
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:
Pratico per i lavori di montaggio e per l'officina.
Svasatore conico di precisione n. art. 150377, **con codolo lungo.**
Uso:
Svasatore conico di precisione per la realizzazione di **svasature a 90° tonde e precise** senza vibrazioni.
Contenuto:
cad. 1 svasatore: Dim. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5
Fornitura:
Set di 6 svasatori conici in cassetta.

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	3
Numero svasatori	6
Rivestimento	TiAlN

Angolo di affilatura dello svasatore conico	90 grado
Materiale da taglio	HSS
Passo dei taglienti dello svasatore	differente
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Svasatori conici

Accessori

Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga90° ∅ Esterno Dc 16,5 mm	150377 16,5
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga90° ∅ Esterno Dc 6,3 mm	150377 6,3
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga90° ∅ Esterno Dc 8,3 mm	150377 8,3
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga90° ∅ Esterno Dc 10,4 mm	150377 10,4
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga90° ∅ Esterno Dc 20,5 mm	150377 20,5
Svasatore conico di precisione, esecuzione lunga90° ∅ Esterno Dc 12,4 mm	150377 12,4