Hoffmann Group

Garant

Ganascia a gradino fix, Per larghezza ganasce: 125mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361296 125
GTIN	4045197912435
Classe articolo	31O

Descrizione

Esecuzione:
Con rivestimento, temprata e rettificata. Incluse viti di fissaggio.
Uso:
Per l'alloggiamento di ganasce n. art. 361140-361151.
Materiale:
Acciaio temprato.
Per:
N. art. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G nonché Allmatic Titan 1 e Allmatic SC125.
Nota:
Montaggio delle ganasce tramite una vite M6.

Descrizione tecnica

Per codice a colori	Duo Plus
Per codice a colori	HiPo
Per codice a colori	HOLEX NC
Per codice a colori	LC
Per codice a colori	LC-GARANT
Per codice a colori	Duo

Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	NC8
Per codice a colori	TC
Per codice a colori	LCV125G
Per codice a colori	Titan2/TitanSense
Lunghezza ganasce l	104 mm
Altezza h_1	19 mm
c_1	94 mm
Larghezza ganasce b	125 mm
c	24 mm
Altezza ganasce h	39,5 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite