FACOM

Assortimenti di pinze per anelli di sicurezza, 20 pezzi per anelli interni ed esterni

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	700170
GTIN	3148515415005
Classe articolo	73R

Descrizione

Esecuzione:
Articolazione e impugnatura forgiate, punte intercambiabili (vite di serraggio). Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica. Con **molla di richiamo** e **limitazione dell'apertura** regolabile in continuo.
Norma:
DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.
DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.
Fornitura:
Cad. 1 pinza per anelli di sicurezza per anelli esterni ed interni con 9 paia di punte intercambiabili (cad. 3 paia in esecuzione diritta, curvata a 45° e a 90°).
Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno curvo
Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello esterno diritto
Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello interno curvo
Impiego pinze per anelli di sicurezza: Anello interno diritto
Per anelli di sicurezza interni di ∅: 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
Per anelli di sicurezza esterni di ∅: 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
Punte pinze per anelli di sicurezza interni di ∅: 0,9; 1,3; 1,8 mm
Punte pinze per anelli di sicurezza esterni di ∅: 0,9; 1,3; 1,8 mm
Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza interni: 180 mm
Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza esterni: 180 mm

Descrizione tecnica

Punte pinze per anelli di sicurezza esterni di ∅	0,9; 1,3; 1,8 mm
Per anelli di sicurezza interni di ∅	8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
Per anelli di sicurezza esterni di ∅	3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza interni	180 mm
Lunghezza complessiva massima pinze per anelli di sicurezza esterni	180 mm
Numero pinze	2
Punte pinze per anelli di sicurezza interni di ∅	0,9; 1,3; 1,8 mm
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello esterno curvo
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello esterno diritto
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello interno curvo
Impiego pinze per anelli di sicurezza	Anello interno diritto
Riposte in	Astuccio in plastica
Norma	DIN 5256 C e D
Norma	DIN 5254 A e B
Punta intercambiabile	sì
Tipo di prodotto	Sicherungsringzange