Garant

Set di punte da centro in HSS-E-PM n. art. 111105, in cassetta, TiAlN, Modello: 7

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	111155 7
GTIN	4045197923813
Classe articolo	11A

Descrizione

Esecuzione:
Composto da punte da centro DIN 333.
Contenuto:
Punte da centro n. art. 111105, cad. 1 pezzo nelle Dim. 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.
Codolo: Codolo cilindrico con h7
Numero di punte: 7

Descrizione tecnica

Numero di punte	7
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	DIN 333
Modello	A
Tolleranza ∅ nominale	k12

Angolo di svasatura	60 grado
Codolo	Codolo cilindrico con h7
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Centratura

Accessori

Punta da centro in HSS-E-PM A ∅ Nominale DC k12 3,15 mm	111105 3,15
Punta da centro in HSS-E-PM A ∅ Nominale DC k12 1,6 mm	111105 1,6
Punta da centro in HSS-E-PM A ∅ Nominale DC k12 4 mm	111105 4
Punta da centro in HSS-E-PM A ∅ Nominale DC k12 1 mm	111105 1
Punta da centro in HSS-E-PM A ∅ Nominale DC k12 0,5 mm	111105 0,5
Punta da centro in HSS-E-PM A ∅ Nominale DC k12 2,5 mm	111105 2,5
Punta da centro in HSS-E-PM A ∅ Nominale DC k12 2 mm	111105 2
Cassetta per punte da centro a norma DIN 330, 7 pezzi Modello 7	111109 7