Wera

Maschi combinati bit set di 7 in custodia rigida

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	676308
GTIN	4013288101594
Classe articolo	63H

Descrizione

Esecuzione:
Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.
Vantaggi:
Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.
Uso:
Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.
1 solo utensile per 3 operazioni:
esecuzione preforo – filettatura – sbavatura / svasatura.
Impiego in trapani con rotazione destra e sinistra.
Contenuto:
Maschi combinati bit: n. art. 676306 cad. 1 pz. Dim. M3; M4; M5; M6; M8; M10
Raccordo "Rapidaptor": 1 pz. simile a n. art. 675020 Dim. 6,3K (senza magnete)

Descrizione tecnica

Tipo di filettatura	M
Materiale da taglio	HSS

Angolo di affilatura	60 grado
Classe di tolleranza	ISO 2 6H
Angolo di filetto	60 grado
Utilizzo per tipo di foro	fino a 1×D in caso di foro di passaggio
Numero pezzi	7
Tipo di prodotto	Bit per maschi a filettare

Accessori

Maschio combinato in HSS bit Per filettatura M8	676306 M8
Maschio combinato in HSS bit Per filettatura M5	676306 M5
Maschio combinato in HSS bit Per filettatura M4	676306 M4
Raccordo con magnete / accoppiamento rapido Raccordo esagonale 6,3K	675020 6,3K
Maschio combinato in HSS bit Per filettatura M6	676306 M6
Maschio combinato in HSS bit Per filettatura M3	676306 M3
Maschio combinato in HSS bit Per filettatura M10	676306 M10